

品番 : EA115N-5B

品名 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)



販売価格	180,500円(税抜) / 198,550円(税込)		
カタログ価格	180,500円(税抜) / 198,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2437ページ		



#### 仕様

メーカー	工進	型番	JCE-1510UK
動力	空冷4サイクルガソリンエンジン	最大吐出量	10L/min
最高吐出圧力	15MPa	エンジン出力	定格:3.6kW/3,600rpm、 最大:4.2kW/3,600rpm
サイズ	585×960×775(H)mm	重量	36kg
燃料タンク容量	3.6L	付属品	ガン・ワンタッチ式×1ヶ、吐出ホース(10m)・ワンタッチ式×1本、吸入ホース(3m)1本、ストレーナー×1個、水道直結用ホース(3m)×1本、水道直結用ホースバンド×1本、洗剤吸引ホース×1本、ノズルクリーナーピン×1本、余水ホース(3m)×1本、取扱説明書
ポンプタイプ	三連プランジャー式	ホース長	吐出:10m 吸入:3m 余水:3m
直射距離目安	高圧直射:2~3m、到達距離:7~8m	吸入揚程	1.5m
始動方式	リコイルスターター方式	総排気量	212cc
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	燃料消費目安	約2時間
オイル量	ポンプ:450cc、エンジン:600cc	ランス・ノズル	ノズル交換式ランス×1本、 回転ノズル×1個

			交換噴口ノズル×5種 ・直射ノズル(赤色) ・15°拡散ノズル(黄色) ・25°拡散ノズル(緑色) ・40°拡散ノズル(白色) ・洗剤吸引用ノズル(黒色)
圧力調節	無段階(圧力調整バルブ)	使用液	清水 ※用水路より取水の場合は別売りのディスクフィルターを取り付けてください。 ※使用可能液以外は使用しないでください。
使用可能洗剤	中性洗剤 ※使用可能洗剤以外は使用しないでください。	液温	5~40℃
点火プラグ	TORCH:F6TC, LG:F6TC (NGK:BP6ES, CHAMPION:N9YC)	使用不可液体例	飲料水、泥水、海水、灯油、軽油、重油、ガソリン、薬品、酸/アルカリ性の液体
使用不可洗剤例	石けん、クレンザー(みがき粉)、酸/アルカリ性洗剤、塩素系カビ取り剤など		
高圧力で出力することにより、トラクターなどのガンコな汚れも一掃できます。			
電源要らずのエンジン式なので、場所を選ぶことなく使用できます。高さのある用水路からでも吸水可能です。			
水道直結用ホース付きで水道への直結可能			
圧力調整機能付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.