品番: EA115N-5B

品名:3.6kW 洗浄機(エンジン付)



販売価格	180,000円(税抜)/198,000円(税込)				
カタログ価 格	180,000円(税抜)/198,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 11:41現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2498ページ				

















仕様

メーカー	工進	型番	JCE-1510UK
動力	空冷4サイクルガソリンエンジン	最大吐出量	10L/min
最高吐出圧力	15MPa	エンジン出力	定格:3.6kW/3,600rpm、 最大:4.2kW/3,600rpm
サイズ	585×960×775(H)mm	重量	36kg
燃料タンク容量	3.6L	付属品	ガン・ワンタッチ式×1ヶ、吐出ホース (10m)・ワンタッチ式×1本、吸入ホース(3m) 1本、ストレーナー×1個、水道 直結用ホース(3m)×1本、水道直結用 ホースバンド×1本、洗剤吸引ホース ×1本、ノズルクリーナーピン×1本、余 水ホース(3m)×1本、取扱説明書
ポンプタイプ	三連プランジャー式	ホース長	吐出:10m 吸入:3m 余水:3m
直射距離目安	高圧直射:2~3m、到達距離:7~8m	吸入揚程	1.5m
始動方式	リコイルスターター方式	総排気量	212cc
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	燃料消費目安	約2時間
オイル量	ポンプ:450cc、エンジン:600cc	ランス・ ノズル	ノズル交換式ランス×1本、 回転ノズル×1個

			交換噴口ノズル×5種 ・直射ノズル(赤色) ・15°拡散ノズル(黄色) ・25°拡散ノズル(緑色) ・40°拡散ノズル(白色) ・洗剤吸引用ノズル(黒色)
圧力調節	無段階(圧力調整バルブ)	使用液	清水 ※用水路より取水の場合は別売りの ディスクフィルターを取り付けてください。 ※使用可能液以外は使用しないでくだ さい。
使用可能洗剤	中性洗剤 ※使用可能洗剤以外は使用しないで ください。	液温	5~40℃
点火プラグ	TORCH:F6TC, LG:F6TC (NGK: BP6ES, CHAMPION:N9YC)	使用不可液体例	飲料水、泥水、海水、灯油、軽油、重油、 ガソリン、薬品、酸/アルカリ性の液体
使用不可洗剤例	石けん、クレンザー(みがき粉)、酸/アルカリ性洗剤、塩素系カビ取り剤など		

高圧力で出力することにより、トラクターなどのガンコな汚れも一掃できます。

電源要らずのエンジン式なので、場所を選ぶことなく使用できます。高さのある用水路からでも吸水可能です。

水道直結用ホース付きで水道への直結可能

圧力調整機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.