

品番 : EA115N-6

品名 : 3.6kW 洗浄機(エンジン付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 69,100円(税抜) / 76,010円(税込) | | |
| カタログ価格 | 69,100円(税抜) / 76,010円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/27 11:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2437ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------------------------|-------------|---|
| メーカー | 工進 | 型番 | JCE-1710 |
| 動力 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | 最大吐出量 | 10L/min |
| 最高吐出圧力 | 17MPa(170kgf/cm ²) | エンジン出力 | 定格: 3.6kW/3,600rpm、 最大: 4.2kW/3,600rpm |
| サイズ | 415×670×550(H)mm | 重量 | 33.2kg |
| 燃料タンク容量 | 3.6L | 付属品 | 吸入ホース(3m)、吐出ホース(8m)、 ガン(ネジ式)、ストレーナー、ホースバンド、ノズルクリーナーピン |
| ポンプタイプ | 三連プランジャー式 | ホース長 | 吐出: 8m 吸入: 3m |
| 直射距離目安 | 高圧直射: 2~3m、到達距離: 約8m | 吸入揚程 | 50cm |
| 始動方式 | リコイルスターター方式 | 総排気量 | 212cc |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 燃料消費目安 | 約2時間 |
| オイル量 | 600cc(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30) | ランス・ ノズル | ノズル交換式ランス×1本、 交換噴口ノズル×5種 ・直射ノズル(赤色) ・15°拡散ノズル(黄色) ・25°拡散ノズル(緑色) |

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ・40°拡散ノズル(白色) ・流し用ノズル(灰色) ・回転ノズル |
| 圧力調節 | 調整不可 | 使用液 | 清水 ※用水路より取水の場合は別売りのディスクフィルターを取り付けてください。 ※使用可能液以外は使用しないでください。 |
| 使用可能洗剤 | 中性洗剤 ※使用可能洗剤以外は使用しないでください。 | 液温 | 5~40℃ |
| 点火プラグ | TORCH: F6TC, LG: F6TC (NGK: BP6ES, CHAMPION: N9YC) | 使用不可液体例 | 飲料水、泥水、海水、灯油、軽油、重油、ガソリン、薬品、酸/アルカリ性の液体 |
| 使用不可洗剤例 | 中性洗剤以外のもの | | |
| 17MPaの高圧力なので、こびりついて取れない泥も跳ね飛ばします。 | | | |
| 水道直結でも自吸でも使えます。(自吸能力:50cm) | | | |
| 用途によって噴射角度を変更できる5種類のノズル付き | | | |
| 電気式洗浄機では物足りない方にお勧めです。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.