

品番 : EA115SA-71

品名 : AC100V/330W 布用染み抜きクリーナー



販売価格	14,700円(税抜)／16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜)／16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 06:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2483ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	RNS-300
電源	AC100V(50/60Hz)	定格消費電力	330W
吸込仕事率	30W	有効タンク容量	回収タンク容量:0.5L、満水タンク容量:0.3L
使用温度	お湯40°Cまで	サイズ	248(W)×146(D)×312(H)mm
重量	2.7kg	コード長	約3m
付属品	ハンドツール、バキュームホース、ホルダー、ホースフック、コードフック2個		

水を吹き付けながらカーペットの汚れをすすいで強力吸引。丸洗いしたようにスッキリ

ソファーや車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍

ハンドツール式なのでタンクは横に置いて軽々お掃除

噴射レバーを引くだけの楽々噴霧

落ちにくい汚れや染みついた汚れはアルカリイオン水などの洗浄剤でよごれを浮かせてから洗浄すると効果的です

タンク、ハンドツール、バキュームホースは取り外して丸洗い可能

水と空気の力で汚れを吸い取る布専用の掃除機です。

代替品



品番 EA115SA-73
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.