


品番：EA115SA-72

品名：AC100V/310W 布用染み抜きクリーナー



販売価格	19,900円(税抜)／21,890円(税込)			
カタログ価格	19,900円(税抜)／21,890円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 21:11現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	RNS-P10-W
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	310W
吸込仕事率	30W	回収タンク	0.4L
清水タンク	1.1L	サイズ	290×180×270(H)mm
重量	3.2kg	コード長	3m
付属品	ブラシ付きヘッド、T型ヘッド、ホルダー	材質	ABS樹脂、PC (ポリカーボネート)
ホース長	1.2m (φ 30mm)	お湯使用温度	約40℃まで
ホースは取り外しできません。			
レバーを握ると自動で散水する自動ポンプ式			
自動ポンプ式だからトリガーも押しっぱなしでOK。			
水を吹きかけ汚れを浮かせ、浮かせた汚れを水と共に吸い取ることができるリンサークリーナーです。			
電動ポンプ付きで、レバーを引くだけでラクに水を吹きかけることが出来ます。			
業務用の技術を、手軽に家庭でご使用いただけるよう、コンパクトな設計にしました。			

ソファや車のシートなど、布製品の洗浄に最適です。

隅や溝の汚れを吸い取りやすいT型ノズル。

カーペットのシミや車のシート・ソファの隙間、子供の食べこぼしなど、汚れが溜まりやすい&汚れを落としづらい場所もスッキリお掃除できます！

別売の洗浄液(EA115SA-76)を使用することで、油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。

代替品



品番 EA115SA-73

コメント 業務用大容量タンク/大型ヘッド

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.