

品番：EA115SA-81

品名：DC11.1V 充電式モップクリーナー



販売価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜) / 24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IC-M01
タンク容量	90ml	使用時間	70分
付属品	充電アダプター、計量カップ、スタンダードモップパッド×2枚、パイルモップパッド×2枚、水噴射口掃除用ピン	電源	充電式(11.1Vリチウムイオンバッテリー)
充電時間	約5時間	モップサイズ	スタンダードモップ:270×115mm パイルモップ:305×145mm
サイズ	260×260×1150(H)mm	コード長	約1.5m
充電電源	入力:AC100~240V(50/60Hz) 出力:DC15.0V/450mA	バッテリー寿命	繰り返し充電約300回
バッテリー容量	DC11.1V/2,200mAh	定格電圧	DC11.1V
材質	本体:ABS樹脂 モップ:ポリエステル80%、ナイロン20%	重量	2.3kg

高速振動で2つのモップが汚れを落とす充電式モップクリーナーです。

頑固な汚れも水噴射で浮かせて拭き取れます。

LEDライトが付いているのでベッドの下など暗くて狭い場所でも汚れを見落とすことなく掃除ができ、四角いモップなので汚れの溜まりやすい部屋の隅もきれいに掃除ができます！

毎分約820回の高速振動と、2つの繊維で頑固な汚れを水だけで楽にこすり落とせます。

手元のボタンで水スプレーを噴射できるので、立ったまま手を汚さずに水拭きできます。

持ち手の長さを調節可能。スティック型とハンディ型の2Wayデザインで用途に合わせて変えられるので、様々なシーンで使用することができます。

LEDライト付きで、ベッドの下などの暗くて狭い場所でも汚れを見落とすことなく掃除ができます。

付属のモップパッドは水洗いできるので、清潔に保てます。

代替品

	<p>品番 EA115SA-82</p> <p>コメント 違い: 付属品、バッテリー寿命</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.