

品番 : EA115TB-1A

品名 : DC36V タンク付高圧洗浄機(充電式)



販売価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
カタログ価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 23:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0049ページ2491ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SDT-L01N
電源	リチウムイオン電池(付属)	充電電池	リチウムイオンバッテリーDC36V
吐出水量	最大:270L/h 常用:180L/h	圧力	最大:約4.5MPa 常用:約3.0MPa
タンク容量	26L	タンク1杯あたり	約8分
サイズ	480(W)×280(D)×480(H)mm (タンク取付時)	重量	7.2g(本体のみ)
主要材質	ポリプロピレン	連続使用時間	約10分/回 (満充電時・電池初期/20℃時)
付属品	本体、タンク、専用ガン、 専用高圧ホース(5m)、 拡散可変ランス、ガンコネクター、 ノズルクリーニングピン、 手動ポンプ、バッテリー、充電器	充電器仕様	入力電源:AC100V(50/60Hz共用) 出力電源:DC40V 0.6A コード長:1.8m
バッテリー仕様	使用電池:リチウムイオン充電電池 電池電圧:DC36V 電池容量:2,000mAh 電池寿命:約250回 充電時間:最大5時間		

近くに電源と水道(蛇口)がなくても使えるコードレスタンク式の高圧洗浄器です。

静音タイプ

水道からも給水できるので、長時間の使用もできます。(水道ホース別売)

約50℃の温水が使用可能。温水を使用することで油汚れなどを落としやすくなります。またタンクに中性洗剤を入れて使用すれば、洗浄効果を高められます。

使用しない時は、本体をタンク内に収納することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.