

品番 : EA115TB-1A

品名 : DC36V タンク付高圧洗浄機(充電式)



販売価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
カタログ価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0049ページ2431ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	SDT-L01N
電源	リチウムイオン電池(付属)	充電電池	リチウムイオンバッテリーDC36V
吐出水量	最大:270L/h 常用:180L/h	圧力	最大:約4.5MPa 常用:約3.0MPa
タンク容量	26L	サイズ	480(W)×280(D)×480(H)mm (タンク取付時)
重量	7.2kg(本体のみ)	連続使用時間	約10分/回 (満充電時・電池初期/20℃時)
充電器仕様	入力電源:AC100V(50/60Hz共用) 出力電源:DC40V 0.6A コード長:1.8m	バッテリー仕様	使用電池:リチウムイオン充電電池 電池電圧:DC36V 電池容量:2,000mAh 電池寿命:約250回 充電時間:最大5時間
主要材質	ポリプロピレン	付属品	本体、タンク、専用ガン、拡散可変ランス、ガンコネクター、専用高圧ホース(5m)、ノズルクリーニングピン、手動ポンプ、バッテリー、充電器

近くに電源と水道(蛇口)がなくても使えるコードレスタンク式の高圧洗浄器です。

静音タイプ

コンパクトなタンク式ボディなのに高水圧の威力はそのまま、水道ホースでは落とせない汚れもスッキリきれい。

電源が届きにくい家の外壁やベランダ、アウトドアにも大活躍。

水道からも給水できるので、長時間の使用もできます。(水道ホース別売)

先端のダイヤルを回すだけで簡単に水圧を切り替え

汚れに合わせて水圧を調整できる拡散可変ランスを採用

約50℃の温水が使用可能で、油汚れなどを落としやすくなります。

タンクに中性洗剤を入れて使用すれば、洗浄効果を高められます。

少量の水でスピーディーに汚れを落とすので、水道代も節約できて経済的

使用しない時は、本体をタンク内に収納することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.