品番: EA115TB-2A

品名: AC100V/1.2kW タンク付高圧洗浄機



販売価格	27,300円 (税抜)/30,030円(税込)				
カタログ価 格	27,300円(税抜)/30,030円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/12 15:42現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ					















仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	SBT-751
用途	洗車や玄関周り、ベランダ、階段などの 掃除に	電源	AC100V(50/60Hz)
吐出水量	250L/h(水道接続・拡散可変ランス使 用時)	吐出圧力	7.5MPa(水道接続・拡散可変ランス 使用時)
吐出水量(最大)	380L/h(水道接続時)	吐出水圧(最大)	10MPa(タンク接続・拡散可変ランス 使用時)
タンク容量	24L	サイズ	422(W)×316(D)×525(H)mm
重量	8kg	消費電力	1200W
連続使用時間	約60分(タンク1杯あたり約5分)	騒音値	66.3dB
カラー	サンドベージュ	コード長	約5m
ホース長	約8m	付属品	タンク、ガン、ガンコネクター、拡散可変 ランス、ターボランス、フォームランス、 高圧ホース、ノズルクリーニングピン
材質	ポリプロピレン		

近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式

使用シーンに合わせて3種のアタッチメントを使い分けができます。

拡散可変ランス:様々な範囲を一気に洗浄

ターボランス:スパイラル水流で高速洗浄 フォームランス:洗剤を使用することでより洗浄効果UP タンクに直接洗剤を入れての洗浄も可能

フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。

約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。

ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。

二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.