

品番 : EA115TB-30

品名 : DC18.0V [充電式]洗浄機



販売価格	26,500円(税抜)／29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜)／29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 23:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0049ページ2431ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	JHW-201
電源	18Vリチウムイオン電池	吐出水量	1.8L/min
吐出圧力	2.2MPa	連続使用時間	(強運転)約15分(弱運転)約40分
使用温度範囲	0~40°C	サイズ(W×D×H)mm	884×82×243mm
重量	1.8kg(ホース除く)	付属品	充電式リチウムイオン電池:IBL1820(1個)、充電器:IBLC18(1個)、専用高圧ホース5m 1本、ホース用フィルター 1個、拡散可変ランプ 1本、ガンコネクター 1本、ノズルクリーニングピン 1本
充電池	容量:2000mAh 充電時間:約70分	充電器	電源:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A
材質	ABS樹脂		

充電池の取り付けだけで使用できるポータブルタイプです

ガンと本体が一体化したハンディウォッシャー

バケツなどに入れた水をくみ上げる吸水タイプで、場所を選ばず使えます。

充電式のためどこでも使用可能

可変ノズルで、シャワー・直噴・拡散の3種類の噴射が選べます

充電池残量確認ランプで、充電池残量が確認できるので安心して使えます

レジヤー後の洗浄、車や自転車の軽い汚れ落とし、ベランダのお掃除、アウトドアやガーデニングに便利です

安全スイッチと運転スイッチのダブルロックで起動するので、誤作動を防止します。

40度までのお湯が使用可能で、排気ガス汚れも油汚れも落ちやすいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.