

品番 : EA115TB-30

品名 : DC18.0V [充電式]洗淨機



販売価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0049ページ-2431ページ		

コンパクト設計

車の洗車にも最適

タイヤの汚れも落とせる

18Vリチウムイオン電池

手元にも優しいコードレス

タンクレスでどこでも使える

3つの水流と水圧制御で汚れに合わせて洗浄

付属品

本体仕様	
本体長さ	884mm
吐出水量	1.8L/min
吐出圧力	2.2MPa
連続使用時間	強運転: 約15分 弱運転: 約40分
充電時間	約70分
重量	1.8kg (ホース除く)

充電器・充電電池仕様	
充電器	IBLC18
充電電池	IBL1820
充電電圧	DC20V
充電電流	2A
充電時間	約70分

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JHW-201
電源	18Vリチウムイオン電池	吐出水量	1.8L/min
吐出圧力	2.2MPa	連続使用時間	強運転: 約15分 弱運転: 約40分
充電電池	容量: 2000mAh 使用温度: 0~40℃ (充電時: 5~35℃)	充電器	電源: AC100V (50/60Hz) 出力: DC20V 2A 充電時間: 約70分
サイズ	884(W)×82(D)×243(H)mm	重量	1.8kg (ホース除く)
ホース長	5m	使用温度範囲	0~40℃
材質	ABS樹脂	付属品	充電式リチウムイオン電池: IBL1820 (1個)、充電器: IBLC18 (1個)、専用高圧ホース、ホース用フィルター、拡散可変ランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン

ガンと本体が一体化したハンディウォッシャー

充電電池の取り付けだけで使用できるポータブルタイプ

バケツなどに入れた水をくみ上げる吸水タイプで、場所を選ばず使えます。

可変ノズルで、シャワー・直噴・拡散の3種類の噴射が選べます。

充電電池残量確認ランプで、充電電池残量が確認できるので安心して使えます。

安全スイッチと運転スイッチのダブルロックで起動するので、誤作動を防止します。

40度までのお湯が使用可能で、排気ガス汚れも油汚れも落ちやすいです。

レジャー後の洗浄、車や自転車の軽い汚れ落とし、ベランダのお掃除、アウトドアやガーデニングに便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.