

品番 : EA115TB-6A

品名 : AC100V/1.3kw 高圧洗浄機



販売価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜)／22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/12 05:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0049ページ 2431ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FBN-502
電源	AC100V(50/60Hz)	吐出水量	最大:350L/h 常用:250L/h(広角変圧ランス使用時)
吐出圧力	最大:10.5MPa 常用:7.0MPa(広角変圧ランス使用時)	消費電力	1200W
最大給水圧力	約0.8MPa	防水性能	IPX5
手腕振動値	≤2.5m/s ²	騒音音圧	91dB(A)
給水温度	40°C以下	サイズ	430×262×263(H)mm
本体重量	6.6kg	材質	本体:ポリプロピレン
コード長	5m	ホース長	6m
付属品	ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、		

フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー

持ち運びができる小型軽量モデルの高圧洗浄機です。

自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。

◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」

水圧の高さこそ、高圧洗浄機の要。

7.0Mpaの高水圧で汚れを根こそぎ落とす!

豊富なアタッチメントで外壁、ベランダ、窓、浴室、洗車などあらゆるシーンで活躍。

◆ 3つの水流で汚れを落とす!

ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす!

広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄!

フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる!

◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!

ホースで手洗いした場合と比較すると、水使用量を約65%も削減!

環境に優しいだけでなく、水道代も節約できる。

◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル

「高圧洗浄機は準備が大変」と思っていませんか?

アイリスオーヤマの高圧洗浄機は組み立て簡単なワンタッチノズルを採用。

準備・後片付けの手間をグッと減らします。

◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース

高圧洗浄機を移動しなくても、広い範囲を洗えるようになりました。

水道から遠い場所もラクラクお掃除。

◆ 長時間使える、水道直結式

タンクレスで軽量・コンパクトな水道直結式。

給水の手間もなく、スムーズに洗浄できます。

◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納

ランスやホースなどのパーツを全て本体に収納できる。

持ち運びやすい小型サイズで、置き場所にも困らない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.