

品番 : EA115TB-7

品名 : AC100V/1.3kW 高圧洗浄機



販売価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/12 04:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2431ページ		



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	FBN-601HG-D
電源	AC100V(50/60Hz共用)	吐出水量	常用:270L/h
吐出圧力	最大:12.0MPa 常用:9.0MPa	水使用量	高圧洗浄機:約4.5L/min
消費電力	1300W	連続使用時間	1時間
騒音値	86dB	サイズ	230×260×580(H)mm
本体重量	5.1kg	コード長	2.5m
ホース長	8m	蛇口適合サイズ	Φ14mm
噴射	ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える	材質	ポリプロピレン
付属品	ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付き)、高圧ホー		

ス、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン

業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高压洗浄機です。

自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。

縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、バーツ類をすっきりと収納できます。

洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高压洗浄が可能です。

移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付きです。

折りたたみ式取っ手付き

静音タイプ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.