品番: EA115TB-7

品名: AC100V/1.3kW 高圧洗浄機



販売価格	25,400円 (税抜)/ 27,940円(税込)				
カタログ価 格	25,400円(税抜)/27,940円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/19 03:27現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2491ページ				































仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	FBN-601HG-D
電源	AC100V(50/60Hz共用)	吐出水量(最大)	270L/h
吐出水圧(最大)	9.0MPa	モーター出力	1.3kW
サイズ	230×260×580(H)mm	本体重量	5.1kg
付属品	ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン	騒音値	86dB
コード長	2.5m	材質	ポリプロピレン
消費電力	1300W	水使用量(1分間)	高圧洗浄機:約4.5L
連続使用時間	1時間	噴射	ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える
蛇口適合サイズ	φ14mm		

業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。

縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。

移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。

洗剤吸い込みホース内蔵で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。

折りたたみ式取っ手付

静音タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.