

品番：EA115TB-9

品名：AC100V/1.3kW 高圧洗浄機(60Hz)



販売価格	31,200円(税抜)／34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜)／34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/29 19:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2537ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	FIN-801WHG-D
電源	AC100V(60Hz専用)	吐出水量(最大)	300L/h
吐出水压(最大)	9.0MPa	モーター出力	1.3kW
サイズ	290×246×742(H)mm	本体重量	11.3kg
付属品	ガン、広角変圧ランス、ターボランス、高圧ホース(8m)、ノズルクリーニングピン	材質	ポリプロピレン
消費電力	1300W	騒音値	69dB
水使用量(1分間)	高圧洗浄機: 約5L	噴射	ターボランス: スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス: 扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす
最大許容圧力	12.0MPa	コード長	5m
連続使用時間	1時間	給水温度	40℃以下
西日本専用 (60Hz)			

業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。

自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。

静音タイプ

<吸水機能付>

貯め水を吸い上げて使用できます。

※別売りの吸水セットをご使用ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.