

品番：EA115TH-21

品名：DC18.0V[充電式] 高圧洗浄機(エアコン洗浄用)



販売価格	146,700円(税抜)／161,370円(税込)		
カタログ価格	146,700円(税抜)／161,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 14:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	AW18DBL(SA)(XP)
名称	18V仕様	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)(付属)
吐出水量	0.5～1.2L/min	吐出圧力	0.5～2.0MPa
タンク容量	8L	騒音値	約72dB
充電時間	約25分	連続使用時間	35分
サイズ	254×302×473(H)mm	重量	5.2kg
付属品	蓄電池、充電器、スプレーガン、高圧ホース(10m)、ショルダーベルト(アタッチメント2個付)、延長ノズル	適合バッテリー	EA813HF-17A
許容水温	40℃以下(水道水のみ)	給水方法	タンク給水、水道接続、留め水給水
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。			
高効率ブラシレスモーター採用			
高圧洗浄で節水			
優れた操作性 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納			
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。			

エアコン洗浄専用のスプレーガン付。

熱交換器のアルミフィンを曲げにくい水圧で作業ができます。

ポータブルタイプなのにパワフル洗浄

取り回しやすいショートノズルタイプ

代替品



品番 EA115TH-11B

コメント 仕様違い。仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.