

品番 : EA115TR-11B

品名 : AV100V/1.35kW 高压洗浄機



販売価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
カタログ価格	26,800円(税抜) / 29,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1630
電源	100V(50/60Hz)	モーター出力	1.35kW
吐出水量	7.5L/min	吐出圧力	11MPa
電源コード	5m	サイズ(W×D×H)mm	367×298×787
重量	6.0kg	材質	樹脂
付属品	高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン		

二重絶縁

ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ

取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース

大型ハンドル&大型車輪付

ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納

【注意事項】

給水ホース(内径15mm)、ホースバンドなど(給水ホースを蛇口に固定するもの)は付属しておりませんのでご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.