

品番 : EA115TR-12

品名 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機



販売価格	23,200円(税抜)／25,520円(税込)		
カタログ価格	23,200円(税抜)／25,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 01:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2495ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1430SP
電源	単相100V(50/60Hz)	モーター出力	1.35kW
吐出水量	最大:8.0L/min	吐出圧力	最大:10.0MPa
電源コード	5m	サイズ	304(W)×241(D)×413(H)mm
重量	3.8kg	付属品	高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
注意	※吸水ホース(内径15mm)、ホースバンドなど(吸水ホースを蛇口に固定するものは付属しておりませんのでご用意ください。	許容水温	40°C以下
材質	樹脂	電流	14A
用途	壁・塀・玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄	給水方式	水道/自吸

14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)

巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース

簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続

ター・ボノズルランスを標準付属

ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力

ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ

取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース

二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.