

品番 : EA115TR-13

品名 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機



販売価格	32,300円(税抜)／35,530円(税込)		
カタログ価格	32,300円(税抜)／35,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2495ページ		



## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1630SP
電源	単相100V(50/60Hz)	モーター出力	1.35kW
吐出水量	最大:7.5L/min	吐出圧力	最大:11.0MPa
電源コード	5m	サイズ	367(W)×298(D)×787(H)mm
重量	6.0kg	付属品	高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、 ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、 ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、 ノズルクリーナーピン
注意	※吸水ホース(内径15mm)、ホースバンドなど(吸水ホースを蛇口に固定するものは付属しておりませんのでご用意ください。	許容水温	40°C以下
材質	樹脂	電流	14A
用途	壁・塀・玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など	給水方式	水道/自吸
二重絶縁			

16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m

巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース

簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続

洗浄場所への移動が楽な車輪付

泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に

ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ

取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース

大型ハンドル&大型車輪付き

ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納

大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.