

品番 : EA115TR-14A

品名 : AC100V/1.45kW 高圧洗浄機



販売価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
カタログ価格	43,900円(税抜) / 48,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/05 03:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2435ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1700VGQ
電源	AC100V(50/60Hz)	吐出水量	最大:6.7L/min
吐出圧力	最大:11MPa	モーター出力	1.45kW
サイズ	318×304×840(668)mm	重量	8.4kg
付属品	ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m	ポンプ形式	3連プランジャ
電源コード	5m	高圧ホース長さ	10m
許容温度	40℃以下	材質	樹脂ボディ

作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる

自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的

呼び水いらすのエア抜きバルブ付

専用ストレーナ&フィルタ付

作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付

大型車輪で段差の移動が軽快

洗浄場所への移動も楽な大型車輪

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。

二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.