

品番 : EA115TR-16A

品名 : AC100V/1.35kW 高圧洗浄機



販売価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
カタログ価格	22,700円(税抜)／24,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AJP-1420ASP
電源	AC100V(50/60Hz)	吐出水量	最大:6.3L/min
吐出圧力	最大:10MPa	モーター出力	1.35kW
サイズ	249×301×551mm	重量	6.6kg
付属品	高圧ホース、延長高圧ホース、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース、ホースバンド	ポンプ形式	3連プランジャー
電源コード	5m	高圧ホース長さ	6m+8m
許容温度	40°C以下		

14mの広範囲をカバーできる

ターボノズルランス付

ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力

二重絶縁

作業時の取り回しが楽になった「柔らかホース」を採用

洗浄場所への移動が楽な大型車輪

代替品

	<p>品番 EA115TR-12 コメント 吸水ホースなし</p>
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.