

品番 : EA115TR-6A

品名 : AC100V/1.45Kw 高圧洗浄機



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 55,000円(税抜)／60,500円(税込) | | |
| カタログ価格 | 55,000円(税抜)／60,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/09 10:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2495ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AJP-4170VGQ |
| 電源 | 100V单相(50/60Hz) | 吐出水量 | 3.5～6.0L/min |
| 吐出圧力 | 3～7.5MPa | モーター出力 | 1.45kw |
| 電源コード | 5m | サイズ | 318(W)×304(D)×840(H)(ハンドル折りたたみ時:668)mm |
| 重量 | 8.4kg | 吸上げ高さ | 1m |
| 最大許容圧力 | 11MPa | 許容水温 | 40°C以下 |
| 給水方式 | 水道/自吸 | ポンプ形式 | 3連プランジャー |
| 電流 | 15A | 消費電力 | 1450W |
| 付属品 | 高圧ホース(10m)、 バリアルノズルランス、 ターボノズルランス、 洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、 ワンタッチジョイント、 ノズルクリーナー、吸水ホース(3m)、 ホースバンド、自吸フィルタ、 自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜き ホース(3m) | | |

電子制御方式による吐出圧力調節

自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的

エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能

専用ストレーナー＆フィルターを標準付属

作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付

大型車輪で段差の移動が軽快

洗浄場所への移動も楽な大型車輪

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル

ホース類も本体にスッキリ収納できます

二重絶縁

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.