

品番 : EA115Y-2

品名 : 単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)



販売価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/12 11:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0050ページ2430ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	JS-10
使用電池	単1型×4本(別売)	タンク容量	10L
吐出圧力	0.015MPa	散布量(目安)	通常散布用:1.0~2.0L/min 少量散布用:0.3~0.7L/min
ホース	内径:8.5mm、長さ:1100mm	ノズル長	450mm
タンクサイズ	330(W)×155(D)×505(H)mm	重量	3.0kg
用途	家庭園芸用薬剤の散布	散布可能量	通常散布用:540L(タンク54杯分) 少量散布用:190L(タンク19杯分)
ポンプタイプ	インペラーポンプ	噴口	シャワー噴口
噴霧切替	通常 (自在噴霧幅調整) 少量 (自在噴霧幅調整)	接続ねじ	噴口接続M12(専用噴口)
運転量	約6時間(※アルカリ電池使用時)	使用液	除草用薬液
付属品	専用シャワー噴口、ノズルパイプ、少量散布用噴板 φ0.5×1列、計量カップ、スポット、取扱説明書	ノズル仕様	ノズルパイプ:46cm ホース:1.1m ノズルパイプ接続部:M20
ポリエチレンタンク			
背負って使うタイプです。			

除草剤用。アルカリ溶剤は使用不可。

散布量、散布幅調整可能

アルコール使用不可

万一の電池切れの場合も、自動落下式なので使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.