品番：EA115YB-21

品名：10.0L エンジン付噴霧機(背負型)

販売価格	36,600円（税抜）／ 40,260円（税込）		
カタログ価格	36,600円（税抜）／40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 05:55現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0051ページ2490ページ2569ページ		





仕様

メーカー	工進	型番	ES-10CDX
タンク容量	10L	吐出圧力	0.8MPa
形式	空冷2サイクルエンジン	ホース長	φ6×1.5m
ノズル長	600mm	材質	タンク：樹脂、ノズル：真鍮
重量	5.7kg	最大給水量	6L/min
噴霧量	縦型：2.0L/min、 カバー付泡状：0.8L/min	連続使用時間	約50分（タンク一杯）
タンクサイズ	405×420×468(H)mm	付属品	ノズルパイプ（60cm）、カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、握りグリップ、ボールコック、計量カップ
最高圧力	締め切り時：0.8MPa（8kgf/c㎡）	接続ねじ	噴口：G1/4、ノズルパイプ：G1/4
噴霧目安	縦型二頭口：幅1m、カバー付泡状：幅0.35m	使用液	殺虫用薬液、消毒用薬液、除草用薬液 薬害を防ぐため、噴霧器本体は殺虫、除草、消毒の兼用使用はしないでください。
エンジン排気量	22.6cc	エンジン最大出力	0.5kW（0.67PS）
エンジン回転数	6500rpm	エンジン燃料	2サイクルオイル混合ガソリン（50：1）

エンジンタンク容量	約0.5L	始動方法	リコイルスターター方式
キャップ部開口サイズ	直径137mm	用途	農業用薬剤の噴霧・散布
除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター			
カスケードポンプ			
女性でもラクにエンジンがかけられます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.