

品番 : EA115YB-31

品名 : DC18V/2.0Ah/ 7L 電動スプレー(充電式)



販売価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
カタログ価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/18 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0051ページ2490ページ2569ページ		



カタログ訂正

25/02/14 充電時間の訂正。誤: 70分、正: 60分※P.2569のみ(9025 No.56)

#### 仕様

メーカー	工進	型番	SLS-7
タンク容量	7L	吐出圧力	0.3MPa
電源	リチウムイオン電池	充電時間	約60分
ホース長	1.3m	ノズル長	500mm
重量	3.3kg	作業時間目安	約3.5時間
噴霧量	縦型二頭口: 0.67L/min、泡状: 0.5L/min	付属品	ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭口噴口、泡状除草噴口、急速充電器、バッテリーパック
タンクサイズ	305×190×392(H)mm	材質	タンク: 高密度ポリエチレン ノズル: アルミ
噴霧圧力	縦型: 0.26MPa、泡状: 0.28MPa	最高圧力	締め切り時: 0.3MPa (3kgf/cm <sup>2</sup> )
接続ねじ	噴口: G1/4、ノズルパイプ: G1/4	噴霧目安	縦型: 幅0.8m、泡状: 幅0.5m
運転量	縦型: 140L(約20杯分) 泡状: 105L(約15杯分)	使用液	消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。
液温	5~40℃	過電流保護	ヒューズ2A

適合バッテリー	EA990KB-26	バッテリー用充電器	EA990KB-27
ダイヤフラムポンプ			
手元スイッチ付			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.