

品番：EA115YH-8A

品名：10.0L ハンドスプレー(背負型)



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/28 15:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2430ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	RW-10DX
容量(L)	10	サイズ(mm)	358×201×519(H)
重量(kg)	3.3	ホース長	1.2m
ノズル長	600mm	材質	タンク:ポリエチレン、 ノズル:アルミ
付属品	カバー付泡状除草噴口、 縦型二頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ	噴霧量	縦型(0.3MPa時):0.7L/min、 縦型(0.15MPa時):0.53L/min、 カバー付泡状(0.3MPa時):0.6L/min、 カバー付泡状(0.15MPa時):0.35L/min
最高圧力	締め切り時:0.4MPa(4kgf/cm ²)	噴霧切替	縦型二頭口噴口:霧状、カバー付泡状 除草噴口:泡状
接続ねじ	噴口:G1/4、ノズルパイプ:G1/4	常用噴霧圧力	約0.3MPa(3kgf/cm ²)
安全弁作動圧力	0.4MPa(4kgf/cm ²)	使用液	消毒、除草用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒 と除草の兼用使用はしないでください。

加圧式スプレー

タンクの横揺れを防ぐ腰ベルト、ベルトのずれ落ちを防ぐ補助バンド付

ダイヤフラムポンプ

使いやすい、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。

片手で加圧、手軽に噴霧できます。

計量設計&パッド・ベルト付

高い耐久性の高品質ダイヤフラムとステンレス製ギヤ・ラックを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.