品番: EA115YL-1

品名:単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式)



販売価格	<b>5,680円</b> (税抜)/6,248円(税込)				
カタログ価 格	5,680円(税抜)/6,248円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/12 18:58現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0050ページ2490ページ				



メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IR-N3000
容量	3L	噴霧量	0.24L/min
電源	単1電池×4本(別売)	材質	ポリプロピレン、アルミ
サイズ	180(W)×150(D)×265(H)mm	ホース長	1.6m
ノズル長	830~1100mm	重量	760g

## 電動でラクラク噴霧。

シングルノズルの電池式噴霧器です。

高精度、耐摩耗性に優れたカーボンギア採用の改良型パワーポンプを搭載しています。

ロングノズルは本体付属の延長パイプを取付けることで、最大110cmまで伸ばすことが可能です。

水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。

## 代替品



品番 EA115YL-1A

コメント 噴射能力UP(アルカリ電池初期時)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.