

品番：EA115YL-1A

品名：単1x4本/3.0L 電動スプレー(電池式)



販売価格	4,100円(税抜)／4,510円(税込)		
カタログ価格	4,100円(税抜)／4,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 14:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0050ページ2429ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IR-N3
電源	単1電池×4本(別売)	容量	3L
噴霧量	0.24L/min	噴射量	0.4L/min
サイズ	180(W)×150(D)×265(H)mm	ホース長	1.6m
ノズル長	通常:610～830mm 延長パイプ:880～1100mm	重量	1.2kg(電池含む) 0.89kg(電池含まず)
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン	付属品	延長パイプ(27cm)(※ノズル最長110cm) スポイト(目安として約1～1.2ml)

シングルノズルの電池式噴霧器
電動でラクラク噴霧
害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。
水に溶ける園芸用の薬剤のみ使用できます。
ギアを回すだけで手軽にメンテナンスができるやさしい設計

持ち運びに便利なショルダーベルト付き
【霧の細かさを調節可能】 噴口キャップで簡単に霧の細かさを調節できます。 噴射:キャップを緩めると荒い霧に 噴霧:キャップを閉めると細かい霧に
【透明タンク】 液量がひとめで目でわかります。 広口で入れやすく、かきまぜやすい形状
【ロングノズル】 高いところもラクラク散布 ムダのない効果的な噴射ができます。
【パワーギアポンプ】 高精度・耐摩耗に優れたパワーギアポンプを採用
【ワンタッチ取り付け】 タンクの取り付け、取りはずしはワンタッチでOK 本体も取りはずせるので洗浄もラクにできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.