

品番：EA115YL-3A

品名：単1x6本/5.0L 電動スプレー(乾電池式)



販売価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
カタログ価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 17:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0050ページ2429ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IR-5A
電源	DC9V(単1電池×6本(別売))	タンク容量	5L
噴霧量	泡状:約0.36L/min 粒状:約0.68L/min	サイズ	242(W)×180(D)×310(H)mm
ホース長	約1.6m	ノズル長	830mm
ノズル伸縮調節範囲	610~830mm	重量	約1.7kg(電池含む) 約1.1kg(電池含まず)
材質	ポリプロピレン、ポリエチレン	付属品	泡状噴口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2ml)

薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器

【2種類のノズル】

粒状噴口ノズル:接触型除草剤用で、除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。
泡状噴口ノズル:移行型除草剤用で、葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。

【透明タンク】

液量がひとめで目でわかります。
広口で入れやすく、かきまぜやすい形状

【パワーギアポンプ】

高精度・耐摩耗に優れたパワーギアポンプを採用

【ワンタッチ取り付け】

タンクの取り付け、取りはずしはワンタッチでOK
本体も取りはずせるので洗浄もラクにできます。

ギアを回すだけで手軽にメンテナンスができるやさしい設計

持ち運びに便利なショルダーベルト付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.