

品番 : EA116DC-8

品名 : DC12V/3.5A ミニエアークンプレッサー



販売価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
カタログ価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/29 16:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2466ページ		



本体に付属品を収納できるコンパクト仕様!

仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	ML-270
入力電圧	DC12V	動力電流	3.5A (MAX:10A)
連続使用時間	30分以内	デジタルメータ表示	0~999kPa
圧力設定範囲	5~825kPa	ヒューズ容量	10A ガラス管(コードに内蔵)
エアースホース長さ	600mm	電源コード長さ	3000mm
本体サイズ	185(W)×150(D)×77(H)mm	重量	約770g
付属品	ボール用ノズル・浮き輪用ノズル		

任意で設定した空気圧で停止するオートストップ機能付き。

自動車の12Vのバッテリー電源を利用して、タイヤのエア注入等に使用できます。

適正な空気圧で燃費やタイヤの寿命が向上します。
乗り心地もよくなります。

付属のアダプターを使用することで、ボール、浮き輪にエアを注入することが出来ます。

夜間や暗闇での作業に便利なLEDライト付

一目でわかるデジタル表示。

エアークラス・電源コードは本体内部に収納できます。

※ご使用中は本製品から離れないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.