

品番：EA116FA-60A

品名：AC100V/750W /60Hz エアコンプレッサ(タンク 57L)



販売価格	318,900円(税抜) / 350,790円(税込)		
カタログ価格	318,900円(税抜) / 350,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/06 08:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1031ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサ製作所	型番	FS-07MS
電動機定格出力	0.75kw(1PS)・100V	周波数	60Hz
電動機仕様	単相モートル	運転方式	圧力開閉器式
使用最高圧力	0.95MPa (9.5kgf/cm ²)	空気タンク容量	57L
回転速度	1130/min	吐出し空気量	82L/min(0.95MPa)
騒音値	75dB	サイズ	920(W)×406(D)×725(H)mm
重量	約95kg		

空冷低圧タンクマウント形

比較的高い圧力での断続多作業に適した圧力開閉器式

断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプ

特殊リード弁使用によりソフトな運転音

空気を 사용하지 ない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプ

給油式

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.