

品番 : EA116FF-1A

品名 : 2.3 kw エアーコンプレッサー(エンジン付・タンク 9L)



販売価格	336,400円(税抜) / 370,040円(税込)		
カタログ価格	336,400円(税抜) / 370,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1032ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

## 仕様

メーカー	富士コンプレッサー製作所	型番	NCT-07ME
原動機定格出力	2.3kw(3.1PS)	圧縮機	シリンダ径:65mm 行程:37mm シリンダ数:1
使用最高圧力	0.7MPa (7kgf/cm <sup>2</sup> )	回転速度	1130rpm
吐出し空気量	90L/min(0.7MPa)	空気タンク容量	9L
エンジン	空冷低圧エンジン及びモートル搭載形 自動アンローダ式、給油式	騒音値	72dB
サイズ	805(W)×420(D)×570(H)mm	重量	69kg

ガソリンエンジン(4サイクル)

電源のない屋外出張作業用として建築・石材関連など手軽に車両に搭載し、移動に便利

双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能

小形軽量のため、持ち運びが簡単

電源のある場合は、電動機接続可能

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.