

品番：EA116FF-3A

品名：3.4 kw エア-コンプレッサー(エンジン付・タンク 10L)



販売価格	482,500円(税抜)／ 530,750円(税込)		
カタログ価格	482,500円(税抜)／530,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/24 01:08現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1032ページ		



こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサー製作所	型番	NCT-22ME
原動機定格出力	3.4kw(4.7PS)	使用最高圧力	0.7MPa(7kgf/cm ²)
圧縮機	シリンダ径:65mm 行程:60mm シリンダ数:2	回転速度	1000rpm
吐出し空気量	285L/min(0.7MPa)	空気タンク容量	10L
サイズ	1025(W)×490(D)×650(H)mm	重量	102kg
騒音値	74dB	エンジン	空冷低圧エンジン及びモートル搭載形 自動アンローダ式、給油式
ガソリンエンジン(4サイクル)			
電源のない屋外出張作業用として建築・石材関連など手軽に車両に搭載し、移動に便利			
双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能			
小形軽量のため、持ち運びが簡単			
電源のある場合は、電動機接続可能			

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

2次側取付口は2箇所あり。

どちらもPT1/4”雌ねじのボールバルブにφ9mmのタケノコが装着されています。

タケノコを外すとPT1/4”雄ねじカプラーを接続できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.