

品番：EA116FF-4A

品名：2.3 kw エアコンプレッサ(エンジン付・タンク 83L)



販売価格	491,200円(税抜)／ 540,320円(税込)		
カタログ価格	491,200円(税抜)／540,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/06 20:37現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1032ページ		

こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサ製作所	型番	FP-15M-ESB
原動機定格出力	2.3kW(3.1PS)	使用最高圧力	0.95MPa(9.5kgf/cm ²)
圧縮機	シリンダ径:76.2mm 行程:55mm シリンダ数:1	回転速度	1160rpm
吐出し空気量	154L/min(0.95MPa)	空気タンク容量	83L
サイズ	1010(W)×515(D)×847(H)mm	重量	117kg
騒音値	74dB	エンジン	空冷低圧エンジン搭載形 自動アンローダ式、給油式
ガソリンエンジン(4サイクル)			
セル式バッテリー付き			
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効			
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利			
タイヤ充気・エアツール・建設機械等の電源のない現場工事及びサービスに最適			

※納入先にフォークリフトが必要な商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.