

品番：EA116GB-50B

品名：AC200V/2.2kw/50Hz 高圧エアコンプレッサー



販売価格	526,200円(税抜)／ 578,820円(税込)		
カタログ価格	526,200円(税抜)／578,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 11:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	富士コンプレッサー製作所	型番	W-33PMT
空気タンク容量	155L	周波数	50Hz
電動機定格出力	2.2kw・200V(三相)	使用最高圧力	1.37Mpa(14.0kgf/CM2)
重量	218kg	吐出し空気量	210L/min(1.4MPa)
騒音値	73dB	サイズ	1440×560×1010mm
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式			
※納入先にフォークリフトが必要な商品です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.