

品番 : EA116HF-2A

品名 : AC100V/ 0.9kW 高圧エア-コンプレッサ-(タンク 8L)



販売価格	168,000円(税抜) / 184,800円(税込)		
カタログ価格	168,000円(税抜) / 184,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/28 04:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

電源	AC100V(50/60Hz)・0.9kw	使用最高圧力	一般圧:約0.8MPa、高圧:約2.5MPa
吐出し空気量	一般圧:105L/min、高圧:70L/min (パワーモード時)	吐き出し空気量	高圧:2.3MPa(23.5kgf/cm ²):70L/min(ISO1217(JIS B 8341)による測定値)
運転制御圧力(ON圧力)	4.0MPa(40.8kgf/cm ²)	運転制御圧力(OFF圧力)	4.4MPa(44.9kgf/cm ²)
取り出し可能圧力(一般圧)	0~約0.8MPa(0~約8.2kgf/cm ²)	取り出し可能圧力(高圧)	0~約2.5MPa(0~約25.5kgf/cm ²)
回転速度	最大2,300rpm	空気タンク容量	8L
空気取出し口	一般圧:メスカプラ×2個、高圧:高圧カプラ×2個	サイズ	430(W)×350(D)×352(H)mm
重量	13kg	コード	3心 2.5m 3p可倒式プラグ付
騒音値	64dB (静音モード時62dB)	付属品	ショルダーベルト

DCブラシレスモーター搭載

作業に合わせた4つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード/省エネモード)

片手で持てる小形・軽量ボディで持ち運びに便利

操作性の良い斜め配置カプラ

収納時に便利な可倒式ハンドル

ドレンの排出時期をLEDでお知らせ。安定した作業量を確保。

コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度良い少し長めの2.5m

高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。

コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続には、必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.