

品番：EA116HF-2C

品名：AC100V/1.45kW 高圧エアコンプレッサ(タンク 8L)



販売価格	178,100円(税抜)／195,910円(税込)		
カタログ価格	178,100円(税抜)／195,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/11 01:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1031ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	EC1245H3(CTN)
原動機定格出力	1.45kW・AC100V(50/60Hz)	タンク容量	8L
吐出し空気量	パワーモード: 107L/min(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時) 83L/min(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) オートモード: 95L/min(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時) 75L/min(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時) 静音モード: 60L/min(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時) 50L/min(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)	騒音値	59dB(静音モード:55dB)
空気取り出し口	一般圧カプラー2個 高圧カプラー2個	電流	14.5A
シリンダ径×行程×シリンダ数	低圧:62mm×26mm×1 高圧:40mm×11mm×1	回転速度	パワーモード:最大2,500rpm オートモード:最大2,200rpm 静音モード:最大1,500rpm
消費電力	1,450W	空気タンク内最高圧力	4.4MPa(44.9kgf/cm2)
運転制御圧力	ON圧力:4.0MPa(40.8kgf/cm2) OFF圧力:4.4MPa(44.9kgf/cm2)	使用最高圧力(一般圧)	約0.8MPa(約8.2kgf/cm2)
使用最高圧力(高圧)	約2.5MPa(約25.5kgf/cm2)	サイズ	430(W)×350(D)×352(H)mm

コード長	2.5m	コード	アースクリップ付3心キャブタイヤケー ブル [3P(可倒式)電源プラグ付]
重量	13.5kg	付属品	ショルダーベルト
DCブラシレスモーター搭載			
セキュリティ機能なし			
作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)			
トップクラスの低騒音-モーター回転数を抑えて回転音を低減			
高耐久-コンピュータ解析による最適構造 特殊コーティングシリンダ採用 耐久性の高い主要部品			
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)			
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。			
操作性の良い斜め配置カプラ			
180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能			
大容量360L(タンク内空気量:45気圧×8L) 90mm釘の連続釘打ち本数約110本			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.