

品番：EA116PN-16

品名：AC100V/0.37kW エアコンプレッサ- (タンク39.5L/ベルトシ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 116,000円(税抜)／127,600円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 116,000円(税抜)／127,600円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/07/27 13:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1030ページ                      |      |   |



仕様

|                            |                                      |        |                       |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|
| メーカー                       | ナカトミ                                 | 型番     | BCP-391               |
| タンク容量                      | 39.5L                                | 重量     | 49kg                  |
| 原動機定格出力                    | 0.37kw(1/2HP)、AC100V(50/60Hz)        | 使用最高圧力 | 0.78MPa               |
| 吐出し空気量                     | 0MPa時:116L/min(50Hz)、136L/min(60Hz)  | 騒音値    | 77dB                  |
| サイズ                        | 770(W)×375(D)×660(H)mm               | 消費電力   | 850W(50Hz)、970W(60Hz) |
| 吐出口                        | 2口(圧力調整機付 1口) RC1/4                  | 電源コード長 | 約1.8m                 |
| 付属品                        | 消音器×2<br>RC1/4ソケット×2<br>コンプレッサ-オイル×1 | 材質     | スチール、樹脂               |
| エアーを素早く充填させる2シリンダータイプ      |                                      |        |                       |
| 取っ手・ハンドル付きで楽に移動できます。       |                                      |        |                       |
| ベルト駆動式のため、振動や衝撃が少なく、長寿命です。 |                                      |        |                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

