

品番 : EA116PN-27

品名 : DC24V/187W エアーコンプレッサー(タンク8L)



販売価格	71,400円(税抜)／78,540円(税込)		
カタログ価格	71,400円(税抜)／78,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0991ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	DCP-24BC
タンク容量	8L	重量	14kg
原動機定格出力	187W(1/4HP)、DC24V	使用最高圧力	0.78MPa
吐出し空気量	0MPa時:116L/min	騒音値	74dB
定格時間	約15分	サイズ	480(W)×190(D)×420(H)mm
電線長さ	約1.8m	材質	スチール、樹脂
付属品	消音器×1 1/4ソケット×1 コンプレッサー油×1		

家庭用電源不要。バッテリーから直接電源が取れます。

出張整備の必需品。小型・軽量で使いやすく持ち運びも用意。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.