

品番 : EA116SW

品名 : AC100V/ 780W 静音エア-コンプレッサ-(30L/オイルレス)



販売価格	76,100円(税抜) / 83,710円(税込)		
カタログ価格	76,100円(税抜) / 83,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/25 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0991ページ		



仕様

メーカー	パオック	型番	SOL-1030
原動機定格出力	0.75kW(1HP)・AC100V(50/60Hz)	消費電力	50Hz: 680W 60Hz: 780W
使用最高圧力	0.8MPa	再起動圧力	約0.5MPa
回転速度	50Hz: 1400/min 60Hz: 1700/min	吐き出し空気量	0MPa時: 105L(50Hz)、120L(60Hz) 0.4MPa時: 70L(50Hz)、84L(60Hz) 0.6MPa時: 57L(50Hz)、67L(60Hz) 0.8MPa時: 50L(50Hz)、55L(60Hz)
タンク容量	30L	吐出口径	R1/4"
騒音値	60dB(エアフィルタ取付時)	連続使用時間	約30分(目安)
サイズ	330(W)×640(D)×570(H)mm	重量	26kg
電源コード	1.9m	付属品	静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)、ワンタッチカップラソケット、パイプシール(シールテープ)

給油不要のオイルレスタイプ

圧縮空気にオイルが混ざりにくくクリーンな圧縮空気をエアツールに供給できます

作動音が静かな静音タイプ

カップラソケット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.