

品番：EA116SW-1

品名：AC100V/ 650W エアコンプレッサ-(25L/オイルレス)



販売価格	64,700円(税抜) / 71,170円(税込)		
カタログ価格	64,700円(税抜) / 71,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/18 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0991ページ		



カタログ訂正 26/03/27 ●画像がEA116SW-2の画像になっているのが誤りです。正しくはウェアカタログ画像をご参照下さい。(No. 57 1115)

#### 仕様

メーカー	パオック	型番	SOL-0925
原動機定格出力	0.65kW/0.68kW(0.9HP)・AC100V(50/60Hz)	消費電力	50Hz: 650W 60Hz: 680W
使用最高圧力	0.8MPa	再起動圧力	0.5MPa
回転速度	50Hz: 1400/min 60Hz: 1700/min	吐出し空気量	0MPa時: 90L(50Hz)、100L(60Hz) 0.4MPa時: 65L(50Hz)、75L(60Hz) 0.6MPa時: 45L(50Hz)、55L(60Hz) 0.8MPa時: 30L(50Hz)、35L(60Hz)
空気タンク容量	25L	吐出口径	R1/4"
騒音値	約60dB(エアフィルタ取付時)	サイズ	570(W)×330(D)×560(H)mm
重量	24kg	電源コード	1.9m
付属品	静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、パイプシール×1、取扱説明書		

給油不要のオイルレスタイプ

圧縮空気にオイルが混ざりにくくクリーンな圧縮空気をエアツールに供給できます

作動音が静かな静音タイプ

カプラーソケット付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.