

品番 : EA116SW-2

品名 : AC100V/1150W エアコンプレッサ(39L/オイルレス)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 95,200円(税抜) / 104,720円(税込) | | |
| カタログ価格 | 95,200円(税抜) / 104,720円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/17 23:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0991ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|--------|---|
| メーカー | パオック | 型番 | SOL-2039 |
| 原動機定格出力 | 1.15kW(1.5HP)/1.5kW(2.0HP)・AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 50Hz:1150W 60Hz:1500W |
| 使用最高圧力 | 0.8MPa | 再起動圧力 | 0.5MPa |
| 回転速度 | 50Hz:1400/min 60Hz:1700/min | 吐出し空気量 | 0MPa時:160L(50Hz)、180L(60Hz) 0.4MPa時:125L(50Hz)、150L(60Hz) 0.6MPa時:105L(50Hz)、125L(60Hz) 0.8MPa時:85L(50Hz)、105L(60Hz) |
| 空気タンク容量 | 39L | 吐出口径 | R1/4" |
| 騒音値 | 約65dB(エアフィルタ取付時) | サイズ | 680(W)×370(D)×730(H)mm |
| 重量 | 38kg | 電源コード | 1.8m |
| 付属品 | 静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)×2、ワンタッチカップラソケット×1、パイプシール×1、取扱説明書 | | |

給油不要のオイルレスタイプ

圧縮空気にオイルが混ざりにくくクリーンな圧縮空気をエアツールに供給できます

作動音が静かな静音タイプ

カプラーソケット付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.