


品番：EA116SX

品名：AC100V/220W ミニエア-コンプレッサ-(5L/オイルレス)



販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/04 00:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0991ページ		



仕様

メーカー	パオック	型番	MOL-0405PA
用途	タイヤの空気入れや掃除、ゴミの吹き飛ばし、汚れ落としなど各種エアツールへのエア供給に	定格圧力	AC100V
定格周波数	50/60Hz	定格消費電力	50Hz: 220W 60Hz: 260W
回転速度	50Hz: 2900min-1 60Hz: 3400min-1	使用最高圧力	0.7MPa
再起動圧力	0.5MPa	吐出し空気量	0.0MPa時: 24L/min(50Hz)、26L/min(60Hz) 0.4MPa時: 19L/min(50Hz)、21L/min(60Hz) 0.6MPa時: 14L/min(50Hz)、17L/min(60Hz) 0.8MPa時: 6L/min(50Hz)、11L/min(60Hz)
充填時間	50Hz: 140秒 60Hz: 130秒	タンク容量	5L
吐出口径	R1/4"	騒音値	約63dB(エアフィルタ取付時)
電源コード長	1.6m	連続使用時間	約30分(目安)
サイズ	340(W)×410(D)×330(H)mm	重量	10.7kg

材質	タンク:スチール	付属品	エアフィルタ(ヘッド側) ワンタッチソケット(RC1/4) シールテープ
軽量、小型で使いやすい			
オイルレスなのでメンテナンスが簡単			
オイルが混ざりにくいクリーンエアを供給			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.