

品番：EA121AB-24

品名：400ml スプレーガン(上カップ° /10mホース付)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 26,500円(税抜)／ 29,150円(税込)     |      |    |  |
| カタログ価格  | 26,500円(税抜)／29,150円(税込)      |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/30 15:18現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 1045ページ                      |      |    |  |



カタログ訂正 24/10/31 ●吐出し空気量:(誤)100L/分→(正)205L/分 (No.55,56 1254)

仕様

|           |                            |       |             |
|-----------|----------------------------|-------|-------------|
| 用途        | 一般塗装用、水系塗料にも対応             | カップ容量 | 400ml       |
| ノズル径      | 1.3mm                      | 使用圧力  | 0.3～0.35MPa |
| 塗料供給方式    | 重力式                        | 吹付け距離 | 約200mm      |
| 吐出し空気量    | 205L/min                   | 取付ねじ  | G1/4”       |
| 使用コンプレッサー | 0.4kw                      | 重量    | 1.07kg      |
| ホースサイズ    | ・内径×外径:6.5×10mm<br>・長さ:10m |       |             |

低圧での微粒化を最大限に高めたドデカヘッド採用

代替品

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA121AB-2</p> <p>コメント ホース付属していません。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

