

品番：EA122VH

品名：ブロー&バキュームクリーナー(Ⅰア-式)



販売価格	5,240円(税抜)／ 5,764円(税込)			
カタログ価格	5,240円(税抜)／ 5,764円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/08 12:22現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



本体内部のバルブの向きを変更することにより、ブロー/バキュームを切り替えることができます

仕様

使用コンプレッサー	2.2kw以上	材質	プラスチック、アルミ
付属品	ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホース クランプ、ダストバッグ	全長(本体)	145mm
ホース長	300～750mm(伸縮式フレキシブル ホース)	重量	220g
ダストバック接続口の口 径	27mm	エアー消費量	95L/min
使用圧力	0.6MPa	吸入口	Rc(PT)1/4”
プラグ付			
本体内部のバルブの向きを変更することにより、ブロー/バキュームを切り替えます。			

代替品

	品番 EA122VH-11 コメント 本体色、プラグ 無、Ⅰア-消費量、
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.