

品番 : EA122VJ-1

品名 : エアー式掃除機(ストッパー無)



販売価格	54,200円(税抜)／59,620円(税込)		
カタログ価格	54,200円(税抜)／59,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1052ページ		



オイルや切粉などを回収できるペール缶掃除機
現場清掃に便利な乾湿両用！

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	APPQO400S
用途	火気厳禁(防爆)エリアでの清掃、液体や切粉などの回収作業に	仕様	エアー式
最大吸入量	60L/min	空気消費量	315L/min
使用可能粘度	3,000cP	推奨供給圧力	0.4～0.6MPa
吸入揚程	2m	使用可能オイル粘度	3000cP
オイルストッパー	無	ホース長	2m
材質	本体・ノズル:アルミニウム/SUS パッキン:NBR ホース:PVC	重量	4.5kg
使用コンプレッサー	2.25kW		

回収専用(一般油・オイル・切粉など)

電気ではなくエア駆動のため連続して使用でき、現場でオイルはもちろん、火気厳禁(防爆)エリアでも漏電せず安心

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。

オイル・切削油・ゴミ・切粉(100 μ m以上1cm以下)

3馬力(2.25kw)以上のエアコンプレッサで使用可能

缶を替えれば分別回収も可能

液体満タン時の自動ストップ機能なし。

本体丸洗い可能。

※ペール缶は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.