

品番：EA122VJ-16

品名：エアー式乾湿両用掃除機(ステンレス製/ストッパ°-付)



販売価格	107,000円(税抜) / 117,700円(税込)		
カタログ価格	107,000円(税抜) / 117,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/17 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



品番	EA122VJ-16
品名	エアー式乾湿両用掃除機(ステンレス製/ストッパ°-付)
メーカー	アクアシステム
型番	AVC-550SUS
最大吸入量	80L/min
空気消費量	673L/min
推奨供給圧力	0.4~0.6MPa
吸入揚程	2m
オイルストッパー	有
ホース長	2m
重量	5kg
付属品	主ノズル、角ノズル
使用コンプレッサー	3.75kW

#### 仕様

メーカー	アクアシステム	型番	AVC-550SUS
最大吸入量	80L/min	空気消費量	673L/min
推奨供給圧力	0.4~0.6MPa	吸入揚程	2m
オイルストッパー	有	ホース長	2m
材質	本体・ノズル:SUS パッキン:NBR ホース:PVC	重量	5kg
付属品	主ノズル、角ノズル	使用コンプレッサー	3.75kW

液体満タン時の自動ストップ機能付。

エアー式

5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサーで使用可能

市販の20Lペール缶に乗せるだけ。

本体丸洗い可能。

回収専用(一般油・水・オイル・切粉など)

エアカプラ30PM付き

※ペール缶は別売です。

※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.