


品番：EA123AB-112

品名：2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付)



販売価格	5,010円(税抜)／5,511円(税込)			
カタログ価格	5,010円(税抜)／5,511円(税込)			
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/16 20:01現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	1046ページ			



仕様

適用流体	圧縮空気	最高使用圧力	1.2MPa
使用温度範囲	−20℃～100℃	ホース長(使用範囲)	4m(3m)
ホースサイズ	内径:5mm 外径:8mm	ホース取付ねじ	G1/4”
ノズル取付ねじ	M12×1.25	ノズル穴径	2mm
ノズル長	150mm	本体全長	140mm
本体幅	77mm	材質	ガン:アルミ ノズル:スチール ホース:ウレタン樹脂
150mmロングノズル			
プラグ付き			
ホースがよじれにくいスイベル金具付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.