

品番：EA123AB-51P

品名：6.0穴x95mm エア-ブローガン(ベントノズル・プラグ付)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 3,580円(税抜)／3,938円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 3,580円(税抜)／3,938円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/27 08:16現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ | 1005ページ                      |      |    |  |



仕様

|                                   |                    |         |        |
|-----------------------------------|--------------------|---------|--------|
| 適用流体                              | 圧縮空気               | 最高使用圧力  | 1.0MPa |
| 使用温度範囲                            | −15℃～70℃           | ホース取付ねじ | G1/4”  |
| ノズル取付ねじ                           | M12×1.25           | 全長      | 164mm  |
| 幅                                 | 200mm              | ノズル長    | 95mm   |
| ノズル穴径                             | 6mm                | 重量      | 110g   |
| 材質                                | ボディ:樹脂<br>ノズル:スチール |         |        |
| 人口工学に基づいた握りやすいハンドル                |                    |         |        |
| ねじ取付部は真鍮製になっている為プラグ等をしっかり取り付けできます |                    |         |        |
| わずかな操作力で噴射量を正確に調整可能               |                    |         |        |
| プラグ付き                             |                    |         |        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.