

品番 : EA123AE-24

品名 : 2.3穴x320mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,660円(税抜) / 9,526円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/25 16:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1006ページ                      |      |   |



## 仕様

|         |   |       |          |
|---------|---|-------|----------|
| メーカー    | 栗田製作所   | 型番    | AG45LP   |
| 穴径      | 2.3mm   | ノズル長  | 320mm    |
| ノズル取付ねじ | G1/8"   | エアー量  | 140L/min |
| ホースサイズ  | 8×5mm   | ホース全長 | 5m       |
| 使用範囲    | 3.0m  | 常用圧力  | 0.7MPa   |
| 材質      | 本体:アルミダイカスト(クロムメッキ)<br>パイプ:真鍮、銅パイプ、ウレタン樹脂<br>(クロムメッキ)<br>ホース:ウレタン樹脂 |       |          |

レバー付き

プラグ付き

ノズルは大きく曲げられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.